



Fig. 1: ConAct con estanqueización interior

Fig. 2: ConAct con estanqueización exterior (fuelle arrollable)

1 Fuelle arrollable

Medidas de estanqueización en ConAct evitan que entren partículas de abrasión del embrague y suciedad al área del émbolo.

Dependiendo del fabricante del vehículo, el año de fabricación y el nivel de evolución del ConAct, se utilizan las siguientes medidas de estanqueización:

- con estanqueización interior, no visible desde afuera (Fig.1)
- con estanqueización exterior (fuelle arrollable) (Fig.2)

Las dos variantes son intercambiables entre sí.

Los dispositivos de desembrague ConAct de ZF Services corresponden siempre al estado de serie actual del equipo original.



www.zf.com/serviceinformation